




- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Überdruckschalter(Schutzschalter) | 6 | 5l Behälter |
| 2 | Manometer Hochdruck | 7 | Platte (herausnehmbar) |
| 3 | Ausdehnungsgefäß | 8 | Aufbewahrungsraum für 5l Behälter |
| 4 | Manometer Niederdruck | 9 | Kompressor (Verdichter) |
| 5 | Ein-/Aus-Schalter (beleuchtet bei EIN) | | |

Demonstrationsmodell einer kompressorbetriebenen Wärmepumpe
Wasservolumen der Behälter: je 5 l

Technische Daten:

Kompressorleistung: 120 W

Verdampfertemperatur: -10° C

Sicherheitskältemittel: R134a, FCKW-frei

Betriebsspannung: 230V, 50Hz

Abmessungen ca.: B 82 x T 38 x H 74cm

Tipp: Befüllen Sie den Behälter (5 + 6) mit je 4l Wasser, schieben Sie die Platte (7) heraus, führen Sie den befüllten Behälter unter der Spirale nach oben und schieben Sie danach die Platte (7) wieder ein.